


## CAPPA LAMINARE



SMALL



MEDIA/LARGE

La cappa laminare verticale viene prodotta in tre versioni small, media e large. **La struttura è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 satinato**

**Caratteristiche tecniche:**

Area frontale aperta; L'aria aspirata dall'alto e filtrata attraverso il prefiltra ed il filtro HEPA H13 (con certificazione) si muove verticalmente dall'alto verso il basso cioè verso il piano di lavoro creando una zona di lavoro protetta (sterile) ed evitando la contaminazione del campione. (L'operatore in questo tipo di cappe non è salvaguardato).

Aria trattata: (150 mc/h small)- (225 mc/h -media-large)

Velocità media del flusso laminare 0,45 m/sec

Rumorosità max 50 db

Alimentazione 230 volts 50 Hz

Potenza totale Watt 140 small – Watt 280 media-large

**Allestimento:**

Plafoniera di illuminazione da 8 Watt modello small da 13 Watt modello media e large

Plafoniera da 8Watt con lampada germicida UV-C small, media e large

Schermo frontale in materiale antiurto ribaltabile e posizionabile in qualsiasi posizione tramite le cerniere frizionate

Foro posteriore con sportellino chiudibile per passaggio cavo di alimentazione interna modello small, presa interna supplementare modello media e large

Filtro combinato polveri/ Hepa H13

Contaore totalizzatore per usura filtro

Vassoio e piano forellinato in acciaio per raccolta polveri

**Modello small:**

Dimensioni esterne L x P xH cm 51 x 32 x 60

Dimensioni utili interne L x P x H cm 50 x 31 x 45

Peso Kg 20

Passaggio utile area di lavoro con schermo abbassato cm 17

Passaggio utile area di lavoro con schermo ribaltato cm 30

**Modello large:**

Dimensioni esterne L x P xH cm 90 x 50 x 72

Dimensioni utili interne L x P x H cm 89 x 49 x 52

Peso Kg 40

Passaggio utile area di lavoro con schermo abbassato cm 17

Passaggio utile area di lavoro con schermo ribaltato cm 43

**Modello media:**

Dimensioni esterne L x P xH cm 70 x 40 x 72

Dimensioni utili interne L x P x H cm 69 x 39 x 52

Peso Kg 30

Passaggio utile area di lavoro con schermo abbassato cm 17

Passaggio utile area di lavoro con schermo ribaltato cm 43

Optional: Tavolo carrello a tre piani con ruote dimensioni L x P x H cm 75 x 45 x 90

**Attenzione: la cappa laminare salvaguardando, il campione e non l'operatore non rispetta la tabella VI della farmacopea**